


LED-Einbaupanel FLAT30

Artikel-Nr. 12215683

LED-Einbaupanel FLAT30, silber. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 10W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 580lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	12215683		
Stand:	16.02.2021 04:03		
Lichtfarbe	3000	Außendurchmesser	140 mm
Farbe	silber	Einbaudurchmesser	120 mm
Abstrahlwinkel	120 °	Einbautiefe	30 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Spannung	24V
Material	Aluminium / Kunststoff	Schutzart	IP20
Leistung	10 W	Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80	Höhe	5 mm
Art der Dimmung	sonstige	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung