


## ESSKE-4 25 LT EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl 1.4404, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Edelstahl A4 (1.4404)
<b>Material Klemmkäfig</b>	Polyamid
<b>Material Dichtung</b>	Silikon
<b>Einsatztemp. min</b>	-60 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	75 °C
<b>Schutzart</b>	IP66, IP68 (5 bar 30 min)
<b>Zündschutzart</b>	Ex eb, Ex tb
<b>Ex-Zertifikat</b>	IECEX, ATEX
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	25
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	7 mm
<b>Ø Kabel min</b>	10 mm
<b>Ø Kabel max</b>	17 mm
<b>Ø Kabel unter Schirm max</b>	16 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	30 mm
<b>Eckmaß E</b>	33 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	33 mm - 42 mm
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	10 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	10 N m
<b>WISKA-Bestellnr.</b>	10065361
<b>Typ</b>	ESSKE-4 25 LT EMV-Z
<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

<b>RDE 25 LT</b>	10063910
<b>BS 17</b>	10064012
<b>ESMU 25</b>	10064191

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com