


AS-i Leitung, profiliert gelb, Gummi 2x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m besteht aus 100 m Leitung



Allgemeine technische Daten	
Ausführung des Produkts	AS-Interface-Profileitung
Farben	gelb (AS-Interface)
Material	Gummi
Menge	100-m-Rolle
Mechanische Daten	
Silikon-ausscheidungsfrei	ja
Biegeradius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei fest verlegter Leitung minimal zulässig</li> <li>• bei bewegter Leitung minimal zulässig</li> </ul>	12 mm 24 mm
Halogenfreiheit	ja
Flexibilität	sehr gut
Biegeverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 603	nach 30.000 Hin- und Herbewegungen kein Bruch
Aderfarben	braun, blau
Umgebungsbedingungen	
Brandverhalten	entflammbar
Öl-Beständigkeit	bedingt beständig
Ozon und Witterungsbeständigkeit	bedingt beständig




### Temperaturbereich

- ruhend
- bewegt

-40 ... +85 °C

-25 ... +85 °C

### Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulas- sung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
	 EG-Konf.	 RINA	

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3RX9010-0AA00>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RX9010-0AA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RX9010-0AA00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RX9010-0AA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RX9010-0AA00&lang=de)

letzte Änderung:

20.11.2020