



Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA6 400/600

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme 6 Kabel 4 St.
Zubehör	Rundleiteranschlussklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA2.7
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 35 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	18 / 34,5 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>eindrähtig</li> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16 mm <sup>2</sup> : 7 Nm 1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16 - 35 mm <sup>2</sup> : 7 Nm 1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16 - 25 mm <sup>2</sup> : 7 Nm
Anschlüsse gemäß UL	
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0.7 / 1.35 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / eindrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / eindrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / eindrähtig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / eindrähtig / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	14 AWG 10 AWG 14 AWG 2 AWG 14 AWG 2 AWG 12 AWG 10 AWG 12 AWG 2 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>eindrähtig</li> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	12 - 10 AWG: 55 lb-in, 14 - 8 AWG: 55 lb-in 6 - 2 AWG: 62 lb-in 14 - 8 AWG: 55 lb-in 6 - 2 AWG: 62 lb-in
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mf=3VA9374-0JF60>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9374-0JF60>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9374-0JF60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9374-0JF60)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

5/18/2022 

