

Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Auffangvolumen	203 l	Aufbauten	Lochwand und 2 Schiebebügel
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Einlagerung	stehend	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	nein
Höhe	2110 mm	stapelbar	nein
Breite	890 mm	fahrbar	ja
Tiefe	870 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Material	Stahl	Zertifizierung	gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
Oberfläche Auffangwanne	verzinkt	Gewicht	104 kg
Ausstattung	Gitterrost		

Zubehör

185767		Werkzeugablage für Auffangwanne, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
185768		Tropfwanne für Auffangwanne, mit Halterung für Zapfpistole, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm