

Wilms

Elektroheizer

EL2

Mit 3 Heizstufe(n), Höhe x Länge x Breite 315 x 210 x 200 mm, Geräuschpegel von 48 dB, Einfach zu tragen durch Tragegriff, In schwarz/gelb

Artikelnummer: 243732



Elektroheizer

- Für den Einsatz in Werkstätten, Lagerräume, Garagen und Baustellen
- Mit 3 Heizstufe(n)
- Heizleistung 0,65 - 2 kW, Luftleistung 190 m³/h
- Höhe x Länge x Breite 315 x 210 x 200 mm
- Spannungsversorgung Netzteil 230V/50 Hz
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Geräuschpegel von 48 dB
- Mit eingebautem Raumthermostat und Axialventilator
- Einsatz als reiner Lüfter möglich
- Einfach zu tragen durch Tragegriff
- In schwarz/gelb

Technische Details

Bürohelfer	Heizgerät	Geräuschpegel	48 dB
Heizgerätetyp	Elektroheizer	Farbe	schwarz/gelb

geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen	Ventilatorentyp	Axialventilator
Heizstufen	3	Heizgerät Ausstattung	Raumthermostat
Heizleistung	0,65-2 kW	Heizgerät Funktion	reiner Lüfter
Luftleistung	190 m³/h	Griff	Tragegriff
Höhe	315 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Länge	210 mm	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Breite	200 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Spannungsversorgung	Netzteil 230V/50 Hz	Gewicht	5 kg
IP Schutzart	44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen		