

NEW

PeakTech® 1080



Bei diesem Pen-Type-Multimeter handelt es sich um eine Neuentwicklung entsprechend den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Desweiteren verfügt dieses Gerät über eine gut lesbare LCD-Anzeige und der Drehschalter ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung zur Auswahl der Messfunktionen und schnelle Messergebnisse.

Eine weitere Neuerung ist der berührungslose Spannungsdetektor zum Auffinden von spannungsführenden Leitungen.

Mit dem Überspannungsschutz und der Batteriezustandsanzeige ist es ein ideales Messgerät für die Anwender unterwegs, in der Werkstatt, der Schule und im Hobby-/ Heimbereich.

- ▶ 3 1/2-stellige, 11 mm LCD-Anzeige (max. Anzeige: 1999)
- ▶ Berührungsloser Spannungsdetektor (NCV)
- ▶ Maximal - und Messwerthaltefunktion
- ▶ Automatische oder manuelle Bereichswahl möglich
- ▶ Logik-Test mit LED-Anzeige für HIL/LO-Anzeige
- ▶ Dioden- und Durchgangsprüfungsfunktion
- ▶ Abschaltautomatik
- ▶ Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V
- ▶ Zubehör: Prüflleitungen, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung



This Pen Type Multimeter is a new development according to the latest safety requirements. It provides an easy to read LCD and the rotary switch for function selection enables convenient one-handed operation and fast results.

Another new feature is the non-contact voltage detector for locating voltage-carrying conductors.

With the integrated overload protection and low battery indication, this meter is ideal for user in the fields of workshop, education, hobby and home applications.

- ▶ 3 1/2 digit, 11 mm LCD-display (max. 1999)
- ▶ Non-contact voltage detector (NCV)
- ▶ MAX- and DATA-HOLD
- ▶ Automatic or manual range selection
- ▶ Diode-test, Logic-test and continuity test
- ▶ Auto power off
- ▶ safety: EN 61010-1, CAT III 600 V
- ▶ Accessories: test leads, carrying case, battery and manual

► SPECIFICATIONS

DCV	200 mV/2/20/200 V - 0,1 mV; ± 0,7 % + 2 dgt.
ACV	200 mV/2/20/200 V - 0,1 mV; ± 0,8 % + 3 dgt.
DCA	20/200mA - 0,01 mA; ± 1,5 % + 3 dgt.
ACA	20/200mA - 0,01 mA; ± 2,0 % + 3 dgt.
Ohm	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ - 0,1 Ω; ± 1,0 % + 1 dgt.
Betriebsspannung / Operation voltage	2 x 1,5 V AAA-Batterien / batteries
Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)	43 x 222 x 28 mm
Gewicht / Weight	110 g