

JALAS® 3700R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S2, SRB

TULAJDONSÁGOK

Jó tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon lélegző, kiváló ütéstompítás

MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Biztonsági lábbelik, alacsony szárú cipők

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47

KOLLEKCIÓ Respiro

PLATFORM Stabilizator

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Nubuk bőr, PU-val bevont bőr, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid

SOLEMATERIAL PU köztalp, műanyag szár, TPU járótalp

TALPBETÉT FX2 Supreme

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

RÖGZÍTÉS Fűző

SZÍN Fekete, Kék, Piros



RESPIRO

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
36	3700R-36	6408487504631
37	3700R-37	6408487504648
38	3700R-38	6408487504655
39	3700R-39	6408487504662
40	3700R-40	6408487504679
41	3700R-41	6408487504686
42	3700R-42	6408487504693
43	3700R-43	6408487504709
44	3700R-44	6408487504716
45	3700R-45	6408487504723
46	3700R-46	6408487504730
47	3700R-47	6408487504747

A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

JALAS® 3700R RESPIRO

JELLEMZŐK

Ultramagas légáteresztésű, háromrétegű műanyaggal ellátott, illetve IQTEX által biztosított szabadalmaztatott technológiával, perforált, olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, bevont szárnyvég, stabilizátor, vízlepergető, perforált elülső rész, dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJTJA EL

Lábujj sérülései, antisztatikus

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Beltér, száraz környezetek, tiszta környezetek

2(3)



CE



Alumínium orrmerevítő



Vízlepergető



Olajálló járótalp



Ergothon ütéstompító rendszer



Stabilizátor



Antisztatikus tulajdonságok



ESD

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3700R RESPIRO

MEGFELELŐSÉG
EN ISO 20345:2011

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

SB: 200 J ütközéssel és 15 kN összenyomó erővel tesztelt, lábujjvédelmet nyújtó lábbeli (olajálló járótalppal)

S1: Bőrből és egyéb anyagokból készült lábbelik, kivéve a teljesen gumi vagy teljesen polimer lábbeliket + zárt ülésterület + SB + A + E

S2: S1 + WRU

WRU: Vízálló felsőrész

FO: Olajálló járótalp

A: Elektromos ellenállás (0,1-1000 MOhm között)

E: Energiaelnyelés a sarokrészben (20 Joule értékénél vizsgálva)

SRB: Csúszásálló glicerines acél padlón

IEC 61340-5-1: Az elektrosztatikus kisüléstől (ESD) védő ellenállás 35 MOhm alatti



CE



Alumínium orrmerevítő



Vizlepergető



Olajálló járótalp



Ergothan ütéscsökkentő rendszer



Stabilizátor



Antisztatikus tulajdonságok



ESD

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-05-09

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com