

## DGE 8-32

800 Watt Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich

Bestell-Nr. 522279

GTIN 4030293240377



- + Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- + 43 mm Spannhals für stationäre Fixierung oder Handgriffbefestigung
- + Langhalsausführung mit Griffhaube für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- + Leichte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten
- + Spindelarretierung
- + Das ideale Werkzeug zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen, Entrostern



### Technische Daten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme               | 800 W               |
| Spannung                        | 230 V               |
| Frequenz                        | 50/60 Hz            |
| Leerlaufdrehzahl                | 10600 - 32000 1/min |
| Max. Schleifkörperdurchmesser   | 50 mm               |
| Werkzeugaufnahme Geradschleifer | Spannzange          |
| Spannhalsdurchmesser            | 43 mm               |
| Greifumfang                     | 147 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                 | 380 x 83 x 83 mm    |
| Gewicht                         | 1,8 kg              |

### Lieferumfang

- 1 Spannzange (530014)
- 1 Gabelschlüssel, SW 17