



## **ALL-S003-64xx Serie**


### **ALLNET 19" Wandgehäuse 1-teilig, IP55**

#### **Wandgehäuse von 6-12 Höheneinheiten**

<b>Grundausrüstung:</b>	Stahlblechgehäuse 1-teilig mit Vollblechfronttüre(mit Filter) abschließbar, Käfigmuttern mit Schrauben
<b>Farbe:</b>	Lichtgrau ähnlich RAL7035
<b>Besonderheiten:</b>	19" Lochrasterprofile an der vorderen/hinteren 19" Ebene (verstellbar nach vorne und hinten), Türanschlag rechts(nicht umbaubar)
<b>Belastbar:</b>	Bis max. 50Kg
<b>Kühlung:</b>	Passive/Aktive Be- und Entlüftung über den Filter in der Tür und Dachlüftungsschlitzen Incl. 2-Fach Lüftereinheit im Dachbereich: 2x Lüfter mit Thermostat, Schalter, 220V/0,32A, mit 1m Netzanschlusskabel, Lichtgrau RAL7035, Lüftergeräuschpegel ca.45dB
<b>Kabeleingänge:</b>	8x runde Gummi Eintritts Öffnungen für Kabeleingang unten (D40mm)
<b>Nutztiefe:</b>	ca. 300/350mm
<b>Erdung:</b>	2x Erdungsbolzen und Erdungskabel zwischen Grundgehäuse und Tür
<b>Schutzklasse:</b>	IP55 – geschützt gegen Staub in schädigender Menge, Schutz gegen Spritzwasser



# ALL-SO03-64xx Serie



Artikel	Außenmasse (B/T/H)	Nutzhöhe	Farbe	Herstellernummer
193039	654/488/374mm	6HE	Lichtgrau	ALL-SO03-6406-G-DGRAU
193040	654/488/374mm	9HE	Lichtgrau	ALL-SO03-6409-G-DGRAU
193041	654/488/374mm	12HE	Lichtgrau	ALL-SO03-6412-G-DGRAU

## EU Community Legislation

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical (REACH) 1907/2006/EU

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU

Restriction of Hazardous Substances (RoHS 2) Directive 2015/863/EU

Conformitee Europeenne (CE) 768/2008/EU

