

**Artikelnummer:** 36625

**Kurzbeschreibung:** Insteekstelling, H 1800 x B 1400 x D 350 mm, gegalvaniseerd

**Langbeschrijving:** Legbordstelling, H 1800 x D 350 mm, gegalvaniseerd: Individuele oplossingen. Stellingkasten in variabel modulair systeem met optimaal gebruik van de ruimte, hoogte 1800 mm, diepte 350 mm, breedte van 1000 tot 2600 mm. Met deze complete kasten maakt u optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte. Te bestellen in verzinkte uitvoering.



De planken zijn in een raster van 100 mm in hoogte verstelbaar. <b>Uniforme uitvoering:</b>

- <li> Veldbelasting: 500 kg</li></li> Draagvermogen elke plank: 85 kg bij gelijkmatig verdeelde vracht</li></ul><b>Stellingbreedte van 1000 en 1200 mm:</b>
- <li> 1 basiskast, 4 planken</li></li><b>Stellingbreedte van 1400 mm:</b>
- <li> 1 basiskast van 800 mm breed en 1 aanbouwrek van 600 mm breed</li></li> 8 planken</li></ul><b>Stellingbreedte van 1600 mm:</b>
- <li> 1 basiskast van 800 mm breed en 1 aanbouwrek van 800 mm breed</li></li> 8 planken</li></ul><b>Stellingbreedte van 1800 mm:</b>
- <li> 1 basiskast van 1000 mm breed en 1 aanbouwrek van 800 mm breed</li></li> 8 planken</li></ul><b>Stellingbreedte van 2000 mm:</b>
- <li> 1 basiskast van 1000 mm breed en 1 aanbouwrek van 1000 mm breed</li></li> 8 planken</li></ul><b>Stellingbreedte van 2200 mm:</b>
- <li> 1 basiskast van 1200 mm breed en 1 aanbouwrek van 1000 mm breed</li></li> 8 planken</li></ul><b>Stellingbreedte van 2400 mm:</b>
- <li> 1 basiskast van 1200 mm breed en 1 aanbouwrek van 1200 mm breed</li></li> 8 planken</li></ul><b>Stellingbreedte van 2600 mm:</b>
- <li> 1 basiskast van 1000 mm breed en 2 aanbouwkasten, elke van 800 mm breed</li></li> 12 planken</li></ul><b>Veiligheidsadvies:</b> Stellingen met hoogte-/diepteverhouding  $\hat{=}$  5 : 1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

