



## Beschrijving:

Hoek-slangaansluiting R 1" x 3/4" (R 1" x 19 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van slangen op houders

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met wartelmoer van HD-PE
- met rubberen afdichting
- met buisschroefdraad  $\varnothing d1 = R 1"$
- Tuit buiten- $\varnothing d2 = 19$  mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- l = 52 mm
- h = 41 mm (totaal 51 mm)

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>540300</b>
GTIN	<b>4007228702217</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>10</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,02</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>10</b>
D x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,2</b>
--------------------	------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>336</b>
Aantal lagen	<b>8</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>42</b>
Gewicht (kg)	<b>692,0</b>