



Beschrijving:

Aflaatkranen PROFI met rode DIN 51-schroefdop voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit industriële en verpakkingsjerrycans, natuurlijke kleur/rood

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen HDPE/LDPE met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met rode DIN-schroefdop en rode draaigreep
- snelle, klokvrige uitloop door geïntegreerde ventilatie
- 360° draaibaar in elke gewenste positie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar (niet geschikt voor gebruik en dosering van brandstoffen en zeer vluchtige stoffen / binnendruk in de houder kan tot 1,0 stijgen)
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	550700
GTIN	4007228550702
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,07

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Brutogewicht VE kg	0,685
--------------------	--------------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------