

Artikelnummer: 121213

Kurzbeschreibung: Servierwagen, Edelstahl, Ladefläche L 820 x B 500 mm, Traglast 100 kg, 2 Etagen

Langbeschreibung: Servierwagen, Edelstahl, Ladefläche L 820 x B 500 mm, diverse Ausführungen: Dieser Servierwagen wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Er ruht auf insgesamt 4 kugelgelagerten sowie mit Anfahrsschutz versehenen Rollen. Davon besitzen 2 eine Feststellbremse und verleihen dem Servierwagen somit a'çâ,-â€œ falls gewünscht a'çâ,-â€œ das nötige Ma ss an Standfestigkeit. Die Ladeflächengrö sse beträgt jeweils L 820 x B 500 mm. Er ist darüber hinaus mit einer spurlosen



Bandage aus TPR-Kunststoff ausgestattet. Bei uns erhalten Sie diesen mit 3 Jahren Garantie versehenen Edelstahl Servierwagen in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich Etagenanzahl und Gesamttragkraft. Weitere Details: Hochwertiger Servierwagen aus Edelstahl 4 kugelgelagerte und mit Anfahrsschutz versehene Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse Mit spurloser Bandage aus TPR-Kunststoff In unterschiedlichen Ausführungen bzgl. Etagenanzahl und Gesamttragkraft erhältlich Traglast je Boden: 50 kg Rollendurchmesser: jeweils 100 mm Ma sse Ladefläche: jeweils L 820 x B 500 mm Ma sse Servierwagen: jeweils B 525 x T 845 mm Garantie: 3 Jahre

EAN/GTIN: 4260285074806