

**Artikelnummer:** 127051

**Kurzbeschreibung:** Schwerlastkipper SK 900, rot

**Langbeschreibung:** Schwerlastkipper Typ SK 900: Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung. Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung. 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen speziell für schwere Güter. Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität. Günstiger Lastschwerpunkt. Mit Abrollsystem. Kippvorgang A: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslöses auf Containerrand oder Kippvorgang B: manuelle Entriegelung durch Zugseil. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 146.



Tragkraft: 4000 kg. Orange (RAL 2000) Rot (RAL 3000) Blau (RAL 5012) Grün (RAL 6011) Grau (RAL 7005) Feuerverzinkt (EN ISO 1461) Typ SK 900 Muldeninhalt: 0,90 m<sup>3</sup>  
Maße: L 1260 x B 1570 x H 975 mm Gewicht: 295 kg (lackiert), 324 kg (verzinkt)

**EAN/GTIN:** 4052462027527