


ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 800x1200 LxP Porte verre noir

Numéro d'article	26.21.0234
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0234
EAN (pièce unique)	7630049602373



ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U 800x1200 LxP, porte en verre, noire

Les armoires réseau de la série ROLINE Pro ont été conçues pour permettre un câblage réseau particulièrement confortable et flexible.

Avec des entrées à brosses dans le toit et le fond (à partir de 26U et 800 mm de largeur d'armoire), une entrée coulissante dans le châssis du fond avec un joint en caoutchouc mousse ainsi que des barres à brosses au-dessus et en dessous de la porte arrière (à partir de 26U), elles offrent de multiples possibilités d'utilisation pour différents scénarios d'application.

Des chemins de câbles verticaux avec cache, installés à côté des rails profilés (à partir de 800 mm de largeur d'armoire), complètent le design. Un couvercle amovible déporté avec des fentes d'aération améliore la circulation de l'air et permet d'installer facilement un module de ventilation. L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire.

Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales et les portes amovibles modulaires améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires sont également entièrement démontables si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Armoire au sol 19"
Couleur	noir
Comprend	Armoire réseau 19 pouces Pro 16 UH, kit de câble de mise à la terre, kit de montage pour demi-cylindre profilé, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), instructions
Unité de hauteur	42 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	960 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	1040 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Montage mural	non
Pieds d'ajustement	oui
Capacité de poids maximale	600 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	oui
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	2053 mm

Largeur	800 mm
---------	--------

Profondeur	1200 mm
------------	---------

Poids	150.6 kg
-------	----------

Hauteur du colis	2193 mm
------------------	---------

Largeur du colis	880 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	1280 mm
---------------------	---------

Poids du paquet	157.1 kg
-----------------	----------