

fetra

Transportroller SUPER-MULTIVARIO

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Ladehöhe 280 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Konstruktion in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Feststellern, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 119044



fetra Schwerlast-Transportroller SUPER-MULTIVARIO

Traglast 1200 kg

Transportroller

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 280 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Konstruktion in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	1200 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	280 mm	Radlager	Rillenkugellager

Ladeflächenlänge	1200 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	800 mm	Rad-Ø	200 mm
Material Plattform	Siebdruckplatte	Höhe	280 mm
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Oberfläche	pulverbeschichtet	Gewicht	42 kg
Farbe	brillantblau // RAL5007		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158815		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar