

Casoo Bockrolle



Traglast 165 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 125 mm, Nabe mit
Kugellager, Naben Länge 50 mm,
Felge aus Polypropylen, Befestigung
mit Platte

Artikelnummer: 243285



Bockrolle

- Traglast 165 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge 50 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	165 kg	Länge Nabe	50 mm
Bereifung	TPE	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	0,62 kg

