




Aufsatzstücke AV-Selecta für Verbundabdichtung

Produktinformationen


- Aufsatzstücke mit Dünnbettabdichtung decken folgende Typen von Bodenaufbauten ab
 - Typ D: Bodenaufbau mit Dünnbettabdichtung



Technische Daten zum Artikel 5141.97.22

Ausführung	Rahmen	Rost	Höhenverstellbarkeit	Beschreibung	Gewicht
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]

Standardausführung



- | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoff ■ Abdichterring | <ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl ■ 150 x 150 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gitterrost ■ Edelstahl ■ 142 x 142 ■ L 15 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lose eingelegt ■ Rutschhemmend ■ Mit Verschieberahmen (seitlich verschiebbar bis 36 mm) | <ul style="list-style-type: none"> 40 – 100 | <ul style="list-style-type: none"> 2,2 |
|---|--|--|---|--|---|