



HORN

Deckeneinbauleuchte weiß 25W

Dreh- und schwenkbare Hochvolt Einbauleuchte der HORN Serie. Bei der aus Aluminium gefertigten Leuchte sind die Leuchtmittel nach hinten versetzt eingebaut. Durch diese Bauweise ergibt sich eine besondere Optik. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V. Des Weiteren sind einflammige, sowie Niedervolt bzw. LED Versionen verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006122
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	2
Schwenkbereich	30 °
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	25 W
Farbe	weiß
Länge	17.5 cm
Breite	10.5 cm
Höhe	11 cm
Nettogewicht	0.388 kg
Bruttogewicht	0.446 kg
Ausschnittsform	oval
Einbaulänge	16.7 cm
Einbaubreite	9.7 cm
Einbautiefe	12 cm
BIG WHITE Seite	219

Leuchtmittlempfehlung

1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 3000K, weiß
1005076	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 4000K, weiß