

Datenblatt:

**HPER High-Performance Kabelbinder
Premium PA6.6 (farbig)**



Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder in der High Performance -Ausführung sind speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert und geben unseren anspruchsvollsten Kunden den benötigten Leistungspuffer. In der farbigen Ausführung schaffen sie Ordnung und Übersicht in vielfältigen Anwendungsbereichen. Unser HPER®- Kabelbinder überzeugt durch hervorragende Verarbeitung, angenehme und sichere Handhabung, sowie eine lange Lebensdauer.



Technische Daten:

Material:	Polyamid 6.6 (PA 6.6 / silikonfrei, cadmiumfrei, bleifrei)
Farben:	blau, grün, rot, gelb, orange, braun, bambus
Einsatztemperatur:	-40°C bis 85 °C (kurzzeitig 110 °C)
Installationstemperatur:	-10°C bis + 60°C
Brandschutzeigenschaften:	selbstverlöschend nach UL 94 V0* (*außer bambus)
Chemikalienbeständigkeit:	beständig gegen Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel
Standards:	REACH, RoHS, entwickelt um dem MIL-Standard zu entsprechen (Zugkraft)



Artikelbeispiel (alle oben vermerkten Farben verfügbar):

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen [ca. mm]	Mindest-Zugfestigkeit [N]* / [kg]*	Bündelung max. Ø [ca. mm]	Farbe	VE
22083	K20048R-H	200 x 4,8	275 / 28	54	rot	100
22088	K29048R-H	290 x 4,8	275 / 28	82	rot	100

* Unabhängige und eigene Tests belegen einen zusätzlichen Leistungspuffer von bis zu 30 % gegenüber der angegebenen Mindesthaltekraft.

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 3 / 28.07.2022