

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,  
Edelstahl (mit Antifingerprint)  
KGE39AICA**



**Sonderzubehör**

- KSZ10010    Snackbox
- KSZ10030    Flaschenablage

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh  
0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	149 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: .....	94 l
Volumen der Kaltlagerfächer: .....	249 l
Geräuschwert: .....	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	2010 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Gerätetiefe: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	75.5 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	240.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Ja
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Freistehend



## **Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGE39AICA**

### **Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

#### **Design**

- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik

#### **Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

#### **Gefriereteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


#### **Zubehör**

- 3 x Eierablage

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,  
Edelstahl (mit Antifingerprint)  
KGE39AICA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beschreibung**

a Höhe  
b Breite  
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e Breite bei 90° geöffneter Tür  
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm