

VARIOfit chariot-armoire

force 500 kg, avec 1 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1045 x
685 mm, 3 parois (grillage), 1 double
porte battante, 4 tablettes, châssis
en RAL7016 gris anthracite, avec
bandage TPE


Numéro d'article: 226023



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot-armoire

avec parois grillagées

chariot-armoire

- force 500 kg
- avec 1 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1045 x 685 mm
- 3 parois (grillage), 1 double porte battante, 4 tablettes
- châssis en RAL7016 gris anthracite
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1810 x 1115 x 810 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE

- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Exécution d'armoire	avec portes
type de chariot	chariot-armoire	poignée	1 pièce
matériau	acier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	500 kg	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1045 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	685 mm	Ø de roue	200 mm
hauteur	1810 mm	roulement	roulement à billes
longueur	1115 mm	conducteur d'électricité	non
largeur	810 mm	disposition des roues	rectangulaire
nombre de plateaux	1 pièce	couleur	gris anthracite // RAL7016
alignement de niveaux	droit	garantie	12 années
type de cloison	treillis	Poids	117,5 kg
rehausses	3 parois (grillage), 1 double porte battante, 4 tablettes		

Accessoires

401868		tablette pour chariot-armoire, longueur x largeur 1045 x 685 mm, en bois avec finition hêtre
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
323269		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
551220		caisse en carton ondulé, en caisse carton en marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 600 x 400 mm