

Cascoo Roue encastrable

force 135 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en Capuchons en tôle d'acier

Numéro d'article: 243460



Roue encastrable

- force 135 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 160 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en Capuchons en tôle d'acier
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de jante	acier
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	135 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	1,23 kg
Diamètre de roue	160 mm		

