

## Cascoo

### Roulette pivotante avec trou de fixation et frein



bandage polypropylène, diamètre 75 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 28 mm, frein total, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm



**Numéro d'article: 243582**

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein

- bandage polypropylène
- diamètre 75 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 28 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	11 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
pneumatique	polypropylène	frein	frein total
Ø de roue	75 mm	pare-fils	non

matériau de jante	polypropylène	longueur de moyeu	28 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	trou de fixation	Poids	0,242 kg