

Kappes rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1003 x 600 mm, 21 bacs en polyéthylène, charge maximale par élément 900 kg / charge max. par tablette 100 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 7 plateaux avec tablette en acier et 21 bacs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



KAPPES



Numéro d'article: 329877



Kappes Rayonnage à boulonner avec bacs à bec FavoritRayonnage suivant

rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant






- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1003 x 600 mm
- 21 bacs en polyéthylène
- garnissage 21 x H x l x P 200 x 300 x 500 mm
- charge maximale par élément 900 kg / charge max. par tablette 100 kg
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 7 plateaux avec tablette en acier et 21 bacs
- niveau(x) avec pliage de sécurité comme protection contre les blessures

- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré démonté




Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	100 kg
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	charge maxi par élément	900 kg
rayonnage modulaire	système à visser	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage suivant	nombre de tablettes/niveaux	7 pièce
matériau	acier	type tablette/niveau	tablette en acier
hauteur	2000 mm	équipement des tablettes / nivea	pliage de sécurité
largeur	1003 mm	surface de montant	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
équipement rayonnage	bacs à bec	exécution couleur	bleu gentiane/galvanisé // RAL5010
nombre de bacs	21 pièce	livraison	démonté
matériau de bac	polyéthylène	Poids	62 kg

Accessoires

324636		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en bleu
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
324658		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en vert
324669		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en rouge
324705		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières