

bac à bec

Classic

hauteur x largeur x profondeur 77 x 100 x 170 / 140 mm, en polypropylène en vert

lot 40 pièce



Numéro d'article: 974405

Bac à bec Classic

Avec grande poignée encastrée pour soulever facilement


bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 77 x 100 x 170 / 140 mm
- en polypropylène en vert
- transport facile grâce à grande poignée encastrée avant et arrière
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C
- Convient pour convoyeur à rouleaux





Détails techniques

type de récipient	bac à bec	convient pour les convoyeurs à r	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
hauteur	77 mm	poignée	grande poignée encastrée avant et arrière
largeur	100 mm	convient pour aliments	oui
profondeur	170 mm	plage de température	-40 °C à +60 °C
Profondeur de la tablette	140 mm	couleur	vert
matériau	polypropylène	taille	5 - HxIxP 77x100x170/140 mm
recyclable	oui	Poids	0,08 kg
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter		

Accessoires

989457		Étiquette pour bac à bec, pour récipients hauteur x largeur 77 x 100 mm
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte