



# TL Mini Standardfarben

## TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)	
Sockel	G5 [ G5]		0.170 A
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	4000 h	Spannung (Nom)	90 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	8000 h	<b>Dimmen</b>	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	8000 h	Dimmbar	Ja
Systembeschreibung	na [ -]	<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
<b>Lichttechnische Daten</b>		Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Farbcode	33-640	Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
Lichtstrom (Nom)	930 lm	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	<b>Produktdaten</b>	
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	58 %	Gesamt-Produktcode	871150070475727
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	85 %	Bestell-Produktname	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %	EAN/UPC - Produkt	8711500704757
Farbkoordinate X (Nom)	377	Bestellcode	70475727
Farbkoordinate Y (Nom)	381	Local Code	1020420
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K	Anzahl pro Verpackung	1
Nennlichtausbeute (Nom)	71 lm/W	Anzahl pro Umverpackung	250
Farbwiedergabeindex (Nom.)	60	Material-Nr. (12NC)	928001503340
<b>Elektrische Kenndaten</b>		Nettogewicht (Einzelteil)	50.340 g
Power (Rated) (Nom)	13.0 W	ILCOS Code	FD-13/41/2B-E-G5

## TL Mini Standardfarben

---

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516.9 mm	524.0 mm	521.6 mm	531.1 mm

TL Mini 13W/33-640

### Photometrische Daten

Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

