

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 5862 Table roulante



Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm, surface effet hêtre, 2 plateaux amovibles réglables au pas de 50 mm, compatible pour 1 hauteur de classeur. 4 roues pivotantes à bandage TPE, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins. Charge maximum par plateau : 50 kg.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Longueur de surface utile (mm)	1120
Largeur de surface utile (mm)	650
Hauteur plateaux (mm)	300, 670, 910
Charge par plateau (kg)	50
Largeur totale (mm)	1120
Hauteur totale (mm)	910
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	42
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	94032080
GTIN	4017976058627