



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 5862 Verrijdbare tafel



Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Werkblad van sandwichplaat 20 mm dik, toplaag in beukendecor. 3 Etages in een raster van van 50 mm variabel inschroefbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etages 50 kg.

Technische details:



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 150 |
| laadvlak lengte (mm) | 1120 |
| laadvlak breedte (mm) | 650 |
| Etagehoogten (mm) | 300, 670, 910 |
| Draagvermogen etage (kg) | 50 |
| Totale breedte (mm) | 1120 |
| Totale hoogte (mm) | 910 |
| Wielen | TPE |
| Wielmaat (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 42 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 94032080 |
| GTIN | 4017976058627 |