

Artikelnummer: 305077

Kurzbeschreibung: Stationärer Hubtisch HTFG

Langbeschreibung: Stationäre Hubtische HTF: Durch die besondere U-Profil-Bauform lässt sich der HTF-U direkt mit einem Hubwagen be- und entladen. Er wird hauptsächlich in der industriellen Fertigung an Fließbändern oder anderen Produktionsstraßen eingesetzt. Der stationäre Hubtisch HTF-U hebt 1000 kg auf eine Höhe von 760 mm. Durch die geringe Bauhöhe von nur 80 mm kann er auch direkt auf dem Boden montiert werden. Ebenfalls für die direkte Aufnahme von Paletten ist der Hubtisch HTF-G gedacht. Dieser stationäre Hubtisch hat eine durchgehende Plattform und zusätzlich noch eine Rampe, über die man eine Palette direkt auf dem Hubtisch absetzen kann. Auch der Hubtisch HTF-G hebt 1.000 kg auf eine Höhe von 760 mm. Tragfähigkeit: 1.000 kg direkte Aufnahme von Euro-Paletten durch die spezielle U-Form (Modell HTFU) stufenlose, hydraulische Höhenverstellung frei stehendes Bedienteil mit 2,8 m Zuleitung mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten Netzspannung: 380 V Hubbereich (h): 85 - 840 mm Hubgeschwindigkeit: 34/42 mm/s Plattformgröße (lxb): 1450 x 1140 mm Hubmotor: 0,75 kW Netzspannung (V/A): 380/16 Modell HFFU mit U-Profil Maße: L 1450 x B 1140 x H 80 mm Gewicht: 235 kg Modell HFFG mit Auffahrrampe Maße: L 2340 x B 1140 x H 85 mm Gewicht: 325 kg



EAN/GTIN: 4260151124628