

Productinformatie

13 71 8

KNIPEX WireStripper

Multifunctionele tang voor elektriciens
Amerikaans model



- Sneller afstrippen: doelgericht positioneren van de geleider door positioneerstukken
- Innovatieve snijhoek, bijzonder krachtige snijkanten: 50% hogere snijcapaciteit en 25% geringere krachtinspanning in vergelijking met courante wire strippers
- Snel en braamvrij inkorten van draadstangen en schroeven in de maten UNC 6-32 en 8-32 tot sterkteklasse 4.6
- Precies geslepen: afstripprofielen voor geleiders van 18-10 AWG(massief), 20-12 AWG (fijnradig)
- Eenvoudig knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (1/2")
- Multifunctionele grijpvlakken voor het betrouwbaar grijpen, vasthouden en buigen van plat en rond materiaal en voor het vlechten van aders
- Hoge stabiliteit en goede toegankelijkheid dankzij hybride punten op de kop van de tang, die plat en breed zijn
- Comfortabel: aangename openingswijdte, grepen met een ergonomische vorm, geïntegreerde openingsveer die frequent knippen vergemakkelijkt
- Ideaal voor rechts- en linkshandigen: vastzetmechanisme dat aan beide zijden is te bedienen
- Met markante buitenkant voor het ontbramen van kunststofbuizen
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	13 71 8
EAN	4003773086673
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	257 g
Afmetingen	200 x 46 x 15 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	1/2 inch
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

