

Termékinformációk

46 13 A2

Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 A

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- Egyenes csúcsok
- DIN 5254 A: egyenes hegyek
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MWÖ

Általános	
Cikkszám	46 13 A2
EAN	4003773043003
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	133 g
Méret	180 x 39 x 13 mm
Szabvány	DIN 5254 A

Műszaki jellemzők	
Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 19 – 60 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 1,8 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk