

## Termékinformációk

# 74 02 180

## Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749

- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Általános

Cikkszám	74 02 180
EAN	4003773023074
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	273 g
Méretek	180 x 53 x 21 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

### Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,7 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

