

Broszura informacyjna

83 30 015

Klucz nastawny do rur ze szczękami typu S

DIN 5234

- Wąskie szczęki typ S
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Szczęki umożliwiające trzypunktowy chwyt, samoblokujące
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	83 30 015
EAN	4003773014256
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	1.540 g
Wymiary	420 x 78 x 23 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy	60 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 2 3/8
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 60 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	60 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 1 1/2 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

