

Termékinformációk

86 02 250

Fogókulcsok

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Skálával a kulcsnyílásnak a munkadarabtól távol történő beállításához
- Beállítható csavarozó szerszám
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad az érzékeny szerelvények élének rongálódása a játéktmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- A markoló pófák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzó és lazító igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	86 02 250
EAN	4003773082392
Fogó	szürkére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	485 g
Méret	250 x 55 x 18 mm

Műszaki jellemzők

Pófa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
beállító helyzet	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	52 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



