



# Einhell



## CC-AC 35/10 12V

### Auto-Kompressor

Art.-Nr.: 2072121

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825618327

Der Einhell CC-AC 35/10 12V Auto-Kompressor ist ein handlicher und leistungsstarker Kompressor speziell für den flexiblen und mobilen Einsatz mit bis zu 35 l/min. Dank 12-Volt-Anschluss mit Zigarettenanzünderstecker und 2,8 m Zuleitung können verschiedene Druckluftarbeiten wie z.B. das Aufpumpen von Auto-, Motorrad-, Fahrradreifen, Bällen, kleinen Luftmatratzen usw. schnell und an jedem Ort erledigt werden. Über das integrierte Druckmanometer kann der momentane Luftdruck von 0 bis max. 10 bar abgelesen werden. Der Luftschlauch ist mit einem Schraderventilanschluss für Autoreifenventile versehen und kann mit den mitgelieferten 4 Zusatzadaptern (Radreifenventil-, Wasserball-, Luftmatratzen-, und Balladapter) vielseitig eingesetzt werden.

## Ausstattung

- Druckmanometer 0 - 10 bar
- Fördermenge: 35 Liter pro Minute
- Stromversorgung: 12 V, Anschluss über Zigarettenanzünder
- Extra langes Anschlusskabel: 2,8 m
- Druckschlauch mit Schraderventilanschluss für Autoreifen
- 4 Zusatzadapter (Rad-, Wasserball-, Luftmatratzen-, Balladapter)

## Technische Daten

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| - Nennspannung        | 12 V   |
| - Betriebsdruck max.  | 10 bar |
| - Länge Druckschlauch | 1.5 m  |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 1.9                |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 2.18 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 225 x 205 x 194 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 8 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 17.5 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 385 x 220 x 396 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3400   6800   8400 |

