

## ZARGES passerelle Z600

estrade hauteur 2,5 m, estrade largeur x profondeur 800 x 600 mm, 2 x 10 marches striées (estrade incl.), largeur de marche 800 mm, inclinaison 60°, en aluminium, main courante à un côté

Numéro d'article: 139368



## ZARGES passerelle Z600

passerelle

- estrade hauteur 2,5 m, estrade largeur x profondeur 800 x 600 mm
- accès double face
- 2 x 10 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 800 mm
- inclinaison 60°
- portée 3,294 m
- en aluminium
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
- main courante à un côté
- fixation avec consoles de plancher
- poids 94,06 kg



- selon DIN EN ISO 14122

## Détails techniques

|                          |                 |                                |                                                |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| technique de montée      | passerelle      | portée                         | 3,294 m                                        |
| matériau                 | aluminium       | force                          | 300 kg                                         |
| inclinaison              | 60 °            | force des marches              | 150 kg                                         |
| utilisation              | double face     | rabattable                     | non                                            |
| hauteur d'estrade        | 2,5 m           | roulant                        | non                                            |
| largeur d'estrade        | 800 mm          | équipement de sécurité échelle | rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante |
| profondeur d'estrade     | 600 mm          | étrier de sécurité             | non                                            |
| hauteur libre            | 2,38 m          | main courante                  | à un côté                                      |
| nombre de marches        | 2 x 10          | type de fixation               | consoles de plancher                           |
| type de marche/d'échelon | marches striées | norme                          | DIN EN ISO 14122                               |
| largeur de marche        | 800 mm          | Poids                          | 94,06 kg                                       |

## Accessoires

139386



Main courante pour passerelle, inclinaison 60°, Pour 10 marches