

## fetra

### chariots à dossier

#### MULTIVARIO

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



Numéro d'article: 148307

## fetra Chariot à dossier MULTIVARIO

### Force 600 kg

chariots à dossier










- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 270 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	chariots à dossier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	600 kg	pneumatique	TPE

hauteur de charge	270 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	1200 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	disposition des roues	rectangulaire
rehausse	aucune	surface de châssis	finition peinture époxy
emboîtable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	Poids	35 kg
norme européenne	non		

## Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119615		plateau pour chariot de maintenance, en contreplaqué, pour plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, étanches et antidérapants, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158814		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant