

RAU

Verrijdbare werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 880 x 750 x 700 mm, tafelblad van beuken, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 148674



RAU Werkbank Serie 8000

Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 880 x 750 x 700 mm
- tafelblad van beuken
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel
- laden hoogte 1x150 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010




gentiaanblauw

- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met rubber-banden op polypropyleen-velg
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| meubeltype | tafel | greep | greeplijst |
| type tafel | werkbank | beletteringsveld | beletteringsstrook |
| uitvoering frame | 4 wielen | materiaal plaat | beuken |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | materiaal onderstel | staal |
| hoogte | 880 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| breedte | 750 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 700 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| dikte plaat | 40 mm | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| draagvermogen | 450 kg | legborden | 1 stuks |
| in hoogte verstelbaar | nee | verrijdbaar | ja |
| elektrisch geleidend | nee | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| werkbank uitrusting | 1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel | banden | rubber |
| laden aantal | 1 stuks | materiaal velg | polypropyleen |
| laden aantal x hoogte | 1x150 mm | wiel-ø | 125 mm |
| fronthoogte 150 mm | 1 stuks | levering | voorgemonteerd |
| draagvermogen lade | 50 kg | garantie | 10 jaar |
| uittrekbare lade | 90 % | gewicht | 61,76 kg |
| uittrekrail lade | op wielen | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 148770 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 120 - 150 mm |
| 148773 |  | lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte 90 mm |
| 148774 |  | antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm |