

Rollcart platformwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 870 x 450 mm,
platform van hout, onderstel in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 157974



Rollcart Duwbeugelwagen

extra lage laadhoogte

platformwagen

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 870 x 450 mm
- laadhoogte 190 mm
- hoogte x lengte x breedte 900 x 950 x 450 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	platformwagen	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	150 kg	banden	TPE
elektrisch geleidend	nee	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laadhoogte	190 mm	diameter wiel	125 mm
lengte laadvlak	870 mm	hoogte	900 mm
breedte laadvlak	450 mm	lengte	950 mm
materiaal platform	hout	breedte	450 mm
constructies	geen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

nestbaar	nee	laadvlak uitrusting	platform van hout
materiaal	staal	duwbeugel aantal	1 stuks
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	15 kg
borgrand	nee		

Gerelateerde Producten

157956		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wiel diameter 160 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar