


Bauer werkkooi

landen-uitvoering DE,
draagvermogen 300 kg, hoogte x
breedte x diepte 1890 x 1210 x 1040
mm, Van de brede zijde inrijdbaar,
van staal gelakt in RAL2000
geeloranje

Artikelnummer: 160051



Bauer Werkbordes

Vorksloffen aan de brede zijde




werkkooi

- landen-uitvoering DE
- draagvermogen 300 kg
- hoogte x breedte x diepte 1890 x 1210 x 1040 mm
- platform breedte x diepte 1200 x 800 mm
- platform slipvast
- Van de brede zijde inrijdbaar
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 600 mm
- Met afglijdbeveiliging
- met gereedschapsbak
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- toegelaten voor 2 personen
- GS- en TÜV-getest

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	platform uitvoering	slipvast
hijswerktuigtype	lastopname	onderbouw	vorksloffen
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	inrijdmogelijkheid	Van de brede zijde
stapelaar- aanbouwapparaat	werkkooi	hoogte vorksloffen	80 mm
land	uitvoering DE	breedte vorksloffen	200 mm
draagvermogen (max.)	300 kg	afstand vorkkoker	600 mm
hoogte	1890 mm	materiaal	staal
breedte	1210 mm	oppervlak	gelakt
diepte	1040 mm	kleur	geeloranje // RAL2000
last-handling uitrusting	gereedschapsbak	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
kraanbaar	Niet kraanbaar	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
vouwbaar	nee	van bouwtoezicht	toegelaten voor 2 personen
breedte platform	1200 mm	certificering	GS // TÜV
diepte platform	800 mm	gewicht	105 kg

Dit past ook bij ...

141351		gereedschapskoffer, hoogte x breedte x diepte 140 x 445 x 315 mm, gereedschapshouder, verdelers, van aluminium
532375		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 275 x 620 x 300 mm, uitrusting: 3 laden, uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van kunststof in zwart
885688		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag