

Cemo GVK-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume
65 l, hoogte x breedte x diepte 240 x
820 x 410 mm

Artikelnummer: 201357



Cemo Opvangbak van GFK

voor kleinemballage

GVK-opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- opvangvolume 65 l
- hoogte x breedte x diepte 240 x 820 x 410 mm
- zonder rooster
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	breedte	820 mm
type opvangbak	GVK-opvangbak	diepte	410 mm
opslagplaats	onderdak	materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)
opvangvolume	65 l	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	kleinemballage	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	stapelbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	240 mm	gewicht	4 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525756		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm