

BS-ROLLEN ESD-bokwiel

draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 100 x 30 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209068

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

ESD-bokwiel


- draagvermogen 100 kg
- met massief rubber-banden
- naaf met rollager
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 39 x 12 mm
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm

Technische details


transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	128 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	39 mm
draagvermogen	100 kg	naafboorgat	12 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	30 mm
wiel-Ø	100 mm	loopvlak eigenschap	antistatisch
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	104 mm

wiellager	rollager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	9 mm
elektrisch geleidend	ja	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	zonder	gewicht	0,6 kg

Gerelateerde Producten

209073		wiel, draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 100 x 30 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken