

## Krause

### verrijdbare treden- platformladder

#### STABILO® Professional Vario kompakt

trap eenzijdig, 12 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 2,75 m, bordes breedte x diepte 650 x 600 mm, leuning beide zijden, van aluminium

Artikelnummer: 225344



## Krause Verrijdbare platformladder STABILO® Professional Vario kompakt

### Veilig werken op grote hoogte

verrijdbare treden-platformladder

- trap eenzijdig
- 12 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 2,75 m, bordes breedte x diepte 650 x 600 mm
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door aan 3 zijden leuning voor balustrade met kniereling
- leuning beide zijden
- 2 wielen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- Opgesteld hoogte x breedte x diepte 3800 x 1440 x 2050 mm
- gewicht 146 kg
- conform EN 131-7
- kwaliteitsgarantie TÜV getest

## Technische details

stijgtechniek	platformladder	diepte	2050 mm
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	in-/uitklapbaar	ja
materiaal	aluminium	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	ja
hoogte sokkel	2,75 m	leuning	beide zijden
standhoogte	2,75 m	sport-/dwarsverbinding	afgekant
breedte sokkel	650 mm	veiligheidsuitrusting ladder	aan 3 zijden leuning voor balustrade met kniereeling
diepte sokkel	600 mm	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	4,75 m	onderbouw	2 wielen
treden aantal	12	norm	EN 131-7
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	certificering	TÜV getest
diepte trede	80 mm	levering	voorgemonteerd
hoogte	3800 mm	gewicht	146 kg
breedte	1440 mm		