

Cascao

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein



bandage polypropylène, diamètre 75 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 28 mm, frein total, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

lot 2 pièce



Numéro d'article: 243582

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein

- bandage polypropylène
- diamètre 75 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 28 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| manutention dynamique | roulettes | conducteur d'électricité | non |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | trou de fixation | 11 mm |
| modèle | Roulette pivotante | matériau de boîtier | acier |
| pneumatique | polypropylène | frein | frein total |
| Ø de roue | 75 mm | pare-fils | non |

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| matériau de jante | polypropylène | longueur de moyeu | 28 mm |
| roulement | Palier de pivotement | surface de boîtier | galvanisé |
| élément de fixation | trou de fixation | Poids | 0,242 kg |