

## chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

force 200 kg, plateau longueur x largeur 720 x 475 mm, plateforme en acier inoxydable, plateforme plein, châssis en argent, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 272305

chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 720 x 475 mm
- hauteur de charge 450 mm
- hauteur x longueur x largeur 905 x 800 x 550 mm
- structure en acier inoxydable
- plateforme en acier inoxydable
- plateforme plein
- châssis en argent
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- roues avec bandage TPE
- Produit livré livré monté
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	chariot à étagères	roulement	Palier de pivotement
type de chariot à dossier	chariot avec barre de	pneumatique	TPE

	poussée		
charge	200 kg	équipement roue	2 roulettes avec freins
hauteur de charge	450 mm	Diamètre de roue	125 mm
longueur de plateau	720 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur de plateau	475 mm	hauteur	905 mm
Structure de la plateforme	plein	longueur	800 mm
matériau de plateforme	acier inoxydable	largeur	550 mm
rehausses	aucune	couleur	argent
emboîtable	non	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier inoxydable	livraison	livré monté
nombre de plateaux	2 pièce	garantie	5 années
rabattable	non		1 pièce
bordure de sécurité	non	Poids	24 kg

## Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois