

ADB

Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1300 x 600 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 500 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, Met vleugel deur, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



Artikelnummer: 272400



Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1300 x 600 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- blad dikte x breedte x diepte 27 x 1200 x 600 mm
- draagvermogen 500 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 3 laden, 1 legbord
- laden hoogte 2x90 mm/1x180 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 433 x 538 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- Met vleugel deur









- met duwbeugel
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- lades met excentrisch slot afsluitbaar
- constructie van vierkante stalen buis (30 x 30 mm), gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm

Technische details

meubeltype	tafel	afsluitbaar	ja
type tafel	werkbank	greep	duwbeugel
uitvoering frame	4 wielen	materiaal plaat	massief beukenhout
hoogte	840 mm	oppervlak plaat	geolied
breedte	1300 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	27 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte plaat	1200 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte plaat	600 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
draagvermogen	500 kg	materiaal verwerking	gelast
in hoogte verstelbaar	nee	sluitsysteem	centrale vergrendeling
elektrisch geleidend	nee	sluitfunctie	lades met excentrisch slot afsluitbaar
werkbank uitrusting	3 lades, 1 legbord	legborden	1 stuks
laden aantal	3 stuks	deuren aantal	1 stuks
laden aantal x hoogte	2x90 mm/1x180 mm	type deur	vleugel deur
nuttige breedte lade	433 mm	verrijdbaar	ja
nuttige diepte lade	538 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/bokwielen
draagvermogen lade	35 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
uittrekbare lade	100 %	wiel-Ø	200 mm
uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails	gewicht	75 kg

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
235352		universeel mes, lemmethoogte 18 mm, in zilverkleurig, met automatisch vergrendelend schuifmechanisme
235919		tafelweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm, weegbereik van 8 tot 15 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen

236343		luchtkussenfolie, levering als rol, alle 500 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 500 mm, van LDPE, tweelaags, in transparant
369099		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
552845		EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm
565665		viltstift voor keuringsvignet, fijne lijn, in zwart