

## Kappes stelling met zichtbakken - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 400 mm, 56 bakken van polyethyleen, veldlast 900 kg / vaklast 100 kg, overzichtelijke onderdelenopslag op 11 niveaus met Stalen bodem en 56 bakken, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 299379



**KAPPES**



## Kappes Schroefstelling met Favorit zichtbakkenBasisstelling

stelling met zichtbakken - grondveld












- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 400 mm
- 56 bakken van polyethyleen
- uitrusting 36 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 20 x H x B x D 150 x 200 x 350 mm
- veldlast 900 kg / vaklast 100 kg
- overzichtelijke onderdelenopslag op 11 niveaus met Stalen bodem en 56 bakken
- niveau(s) met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

- constructie van staal
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand gedemonteerd

## Technische details

meubeltype	stelling	vaklast	100 kg
stellingtype	bakkenstelling	veldlast	900 kg
stellingsysteem	schroefsysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	legborden / schappen aantal	11 stuks
materiaal	staal	legbord-/niveautype	Stalen bodem
hoogte	2000 mm	legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand
breedte	1006 mm	oppervlak standaard	m. poedercoating
diepte	400 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
stelling uitrusting	magazijnbakken	kleur uitvoering	gentiaanblauw/verzinkt // RAL 5010
bakken aantal	56 stuks	levering	gedemonteerd
materiaal kist	polyethyleen	gewicht	70,7 kg

## Gerelateerde Producten

299404		stelling met zichtbakken - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1003 x 400 mm, 56 bakken van polyethyleen, veldlast 900 kg / vaklast 100 kg, overzichtelijke onderdelenopslag op 11 niveaus met Stalen bodem en 56 bakken, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
323258		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in blauw
323269		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in blauw
323327		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in geel
323338		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in geel
323393		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in groen
323407		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in groen
323462		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in rood
323473		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in rood
324603		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in grijs
324614		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in grijs

## Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil