

Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 20 mm, baan lengte x breedte 3 m x 300 mm, asafstand 50 mm

Artikelnummer: 311394



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Recht

rollenbaan

- draagrol van staal
- wieldiameter 20 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 50 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 150 mm
- U-profielrame hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag















Technische details



transporttechniek	transportbaan	breedte	340 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	150 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	50 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	20 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	3 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 300 mm

gewicht 26,8 kg

Gerelateerde Producten

126268		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
311452		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 20 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 50 mm
311496		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 20 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 50 mm
428595		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428653		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428697		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428744		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428824		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429011		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429055		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429099		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429168		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429226		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, lengte 1 m
429237		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, lengte 1 m

510301		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 20 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 50 mm, met scharnieren en handgreep
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw